

## aluminium beugelladder

trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), standhoogte 1,21 m, van aluminium

Artikelnummer: 158941



## Beugelladder

aluminium beugelladder

- trap eenzijdig
- 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes)
- standhoogte 1,21 m
- veilig in gebruik door veiligheidsbeugel en spreidbeveiliging
- antislip voeten aan het balkeinde
- plaatsbesparend inklapbaar
- van aluminium
- gewicht 5,8 kg
- volgens DIN EN 131
- 5 jaar garantie

## Technische details

stijgtechniek	staande trap	veiligheidsuitrusting ladder	veiligheidsbeugel en spreidbeveiliging
laddertype	aluminium beugelladder	veiligheidsbeugel	ja
materiaal	aluminium	spreidbeveiliging	ja
gebruik	eenzijdig	ladder uitvoering	tweedelig
hoogte sokkel	1,21 m	ladder uitrusting	zonder
standhoogte	1,21 m	opbergbak	nee

traden aantal	6	ladder voor op de trap	nee
type trede/sport	trede(n) met traanplaatprofiel	onderbouw	antislip voeten
in-/uitklapbaar	ja	norm	DIN EN 131
klapfunctie	plaatsbesparend inklapbaar	garantie	5 jaar
verrijdbaar	nee	gewicht	5,8 kg