

## Cemo Grote GVK-bak

conische vorm, hoogte x lengte x breedte 1030 x 2040 x 2040 mm, inhoud 3300 l, van GVK (glasvezelversterkt kunststof) in grijs, stavlak



Artikelnummer: 203961

## Cemo Grote GVK-container

Grote GVK-bak

- conische vorm
- hoogte x lengte x breedte 1030 x 2040 x 2040 mm
- legbordlengte x legbordbreedte binnen 1700 x 1700 mm
- inhoud 3300 l
- van GVK (glasvezelversterkt kunststof) in grijs
- wanden gesloten, glad en naadloos
- stavlak
- Greeprand rondom
- Plaatsbesparend stapelbaar
- temperatuurbestendig van -30 °C tot +40 °C, tijdelijk tot +90 °C
- geschikt voor agressieve media

### Technische details

baktype	Maxi-container	wand uitvoering	glad, naadloos
euronorm	nee	vloerconstructie	gesloten
vorm	conisch	stapelbaar	nee
inhoud	3300 l	vouwbaar	nee
hoogte	1030 mm	nestbaar	ja
lengte	2040 mm	onderrijdbaar	nee
binnenlengte	1900 mm	onderbouw	stavlak

breedte	2040 mm	inrijdbreedte	655 mm
binnenbreedte	1900 mm	greep	Greeprand rondom
bodemlengte	1705 mm	temperatuurbestendigheid	-30 °C tot +40 °C, tijdelijk tot +90 °C
bodemlengte binnen	1700 mm	geschikt voor levensmiddelen	nee
bodembreedte	1705 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	agressieve media
bodembreedte binnen	1700 mm	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
materiaal	GVK (glasvezelversterkt kunststof)	kleur	grijs
wandconstructie	gesloten	gewicht	129 kg

## Gerelateerde Producten

203962



plat deksel, van GVK (glasvezelversterkt kunststof), voor container met grote capaciteit met 3300 l inhoud, in grijs

## Dit past ook bij ...

240194



pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 800 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen enkel met nylon-banden, breedte x Ø 100 x 82 mm

527144



bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil

529930



lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 1,25 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium