

## Hailo vouwtrapje

bordes hoogte 690 mm, 3 treden met antislipmatten (incl. bordes), hoogte x breedte x diepte 1050 x 470 x 750 mm, in zilvergrijs, van aluminium

Artikelnummer: 218557



## Hailo Vouwtrapje

### veilig gebruik dankzij veiligheidshandgreep

vouwtrapje

- bordes hoogte 690 mm
- Voor een werkhoogte tot ca. 2700 mm
- 3 treden met antislipmatten (incl. bordes)
- hoogte x breedte x diepte 1050 x 470 x 750 mm
- in zilvergrijs
- ingeklapte diepte 50 mm
- veilig in gebruik door veiligheidsbeugel en automatische vergrendeling
- Antislip voetkappen aan het balkeinde
- van aluminium
- belastbaar tot 150 kg

- gewicht 4,6 kg
- conform EN 14183
- 3 jaar garantie

## Technische details

stijgtechniek	vouwtrapje	breedte	470 mm
materiaal	aluminium	diepte	750 mm
hoogte sokkel	690 mm	ladder voor op de trap	nee
gebruik	eezijdig	veiligheidsbeugel	ja
treden aantal	3	veiligheidsuitrusting ladder	veiligheidsbeugel en automatische vergrendeling
type trede/sport	treden met antislipmatten	opbergbak	nee
in-/uitklapbaar	ja	belastbaar tot	150 kg
verrijdbaar	nee	kleur	zilvergrijs
werkhoogte	2700 mm	onderbouw	Antislip voetkappen
in-/uitklaphoogte	1160 mm	garantie	3 jaar
in-/uitklapdiepte	50 mm	norm	EN 14183
hoogte	1050 mm	gewicht	4,6 kg

## Dit past ook bij ...

149272		keuringsvignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, diameter 30 mm, in jaarkleur
215546		veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 38 - 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
221260		duwbeugelwagen, draagvermogen 150 kg, lengte x breedte 740 x 480 mm, platform van staal met antislipmat, opbouw duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen
223771		ordner, formaat DIN A4, rugbreedte 75 mm, met rugetiket, van karton/polypropyleen in zwart, met greepuitsparing
523826		set kettingstaanders, set bestaande uit: 4 kettingstaanders, 6 m ketting, paal diameter 48 mm, paal in rood/wit, in rood/wit