

Kappes armoire verticale RasterPlan®

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 600 mm, double porte battante, 2 niveaux avec tablette en acier, 2 extensions verticales, corps avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair, face avant avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 222999

RasterPlan

KAPPES



Kappes Armoire verticale RasterPlan®

ordre et transparence dans les espaces restreints

armoire verticale

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 600 mm
- structure en acier
- double porte battante
- angle d'ouverture de la porte 200 °
- 2 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 80 kg
- Réglable au pas de 25 mm
- 2 extensions verticales
- extensions rail télescopique, extension 100 %
- force par extension 100 kg
- verrouillable avec serrure à cylindre
- Mécanisme de fermeture 3 points
- corps avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair

- face avant avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair

Détails techniques

type de meuble	armoire	couleur du corps	gris clair // RAL7035
type d'armoire	armoire modulable	couleur de la face avant	gris clair // RAL7035
type de porte	double porte battante	surface de corps	avec revêtement en plastique
hauteur	1950 mm	surface de face avant	avec revêtement en plastique
largeur	1000 mm	système de fermeture	serrure à cylindre
profondeur	600 mm	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
équipement armoire	tablettes, tablettes coulissantes	matériau	acier
nombre de tablettes/niveaux	2 pièce	tablette réglable au pas	25 mm
type tablette/niveau	tablette en acier	angle d'ouverture de porte	200 °
charge tablette	80 kg	glissière	rail télescopique
tablettes extractibles	1 pièce	extension	100 %
extensions verticales	2 pièce	verrouillable	oui
charge tablette coulissante	100 kg	Poids	173 kg

Cela s'adapte aussi ...

221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221121		papier d'essuyage, cellulose, surface lisse, 1500 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, vieux rose, roulette longueur x diamètre 450 m x 290 mm
222681		gel pour le nettoyage des mains, sans parfum ni silicone, odeur citron
531287		cadre d'affichage, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en rouge, face arrière autocollante