

KERN

balance compteuse


CCS 60K0.01.

plateforme en acier inoxydable,
largeur x profondeur 400 x 300 mm,
poids de réglage recommandé : 50
kg

Numéro d'article: 235948



KERN



KERN balance compteuse CCS 60K0.01.

- plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 400 x 300 mm
- temps d'établissement entre 2 secondes
- reproductibilité 0,02 g
- poids de réglage recommandé : 50 kg
- avec les fonctions réglage (CAL), quantité, addition, Pre-Tare
- 3 affichages LC, pont de pesée, interface de données pour imprimante ou PC
- indice de protection IP67 : infiltration de poussière, immersion périodique
- bloc d'alimentation CA 220V-240V
- boîtier en plastique
- hauteur x largeur x profondeur 125 x 320 x 330 mm

Détails techniques

type de balance	balance compteuse	alimentation	bloc d'alimentation CA 220V-240V
matériau de plateforme	acier inoxydable	durée de charge de la batterie	12 h
largeur de plateforme	400 mm	équipement balance	3 affichages LC, pont de pesée, interface de données pour imprimante ou PC
profondeur de plateforme	300 mm	matériau de boîtier	plastique
temps d'établissement	2 s	hauteur	125 mm
reproductibilité	0,02 g	largeur	320 mm
poids d'ajustage	50 kg	profondeur	330 mm
Poids unitaire minimal	0,05 g	fonction de comptage des pièces	oui
balance fonctions	réglage (CAL), quantité, addition, Pre-Tare	étalonnage	oui
indice de protection IP	67 : infiltration de poussière, immersion périodique	Poids	15,7 kg

Cela s'adapte aussi ...

216459		ruban d'emballage PVC, support en PVC avec colle en caoutchouc naturel, roulettes longueur x largeur 66 m x 50 mm, épaisseur 65 µm, en marron
217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal
221342		bac compartimentable en carton, capacité 5,7 l, hauteur x largeur x profondeur 110 x 200 x 305 mm, en caisse carton, 1 onde, en marron avec enveloppe extérieure en papier kraft
231458		caisse carton repliable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 1 onde, longueur x largeur x hauteur intérieure 290 x 185 x 85 mm, tablette automatique, verrouillable avec fermeture auto-adhésive
235833		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 60 x 102 x 100 mm, capacité 0,5 l, en polypropylène en bleu