

Cascoo inbouwwiel

draagvermogen 200 kg, diameter 100 mm, naaf lengte 40 mm, met Polyurethaan-banden, naaf met kogellager, velg van polyamide, velg met draadvangkappen

Artikelnummer: 243557



inbouwwiel

- draagvermogen 200 kg
- diameter 100 mm
- naaf lengte 40 mm
- met Polyurethaan-banden
- naaf met kogellager
- velg van polyamide
- velg met draadvangkappen

Technische details

transporttechniek	wielen	materiaal velg	polyamide
roltype	transportapparaatwielen	wiellager	kogellager
bouwmodel	wiel	rem	zonder
draagvermogen	200 kg	draadvangkappen	ja
banden	Polyurethaan	naaflengte	40 mm
wiel-ø	100 mm	gewicht	0,23 kg

