

papier anti-corrosion VCI

roulettes longueur x largeur 100 m x 1200 mm, grammage env. 72 g/m², en marron



Numéro d'article: 253601

papier anti-corrosion VCI

- Pour une utilisation en métallurgie et industrie automobile
- livraison sous forme de rouleau
- convient pour protéger les produits métalliques
- roulettes longueur x largeur 100 m x 1200 mm
- roulettes Ø 110 mm, noyau de roulette Ø 50 mm
- grammage env. 72 g/m²
- en marron
- Sans nitrite ni graisse ni huile

Détails techniques

type de papier	papier anti-corrosion	épaisseur de matériau	72 g/m ²
confection	rouleau	convient pour (secteurs)	métallurgie et industrie automobile
longueur de roulette	100 m	convient pour (produit/matériau)	pour protéger les produits métalliques
largeur	1200 mm	propriété papier	Sans nitrite/graisse/huile
diamètre de noyau de rouleau	50 mm	couleur	marron
diamètre de rouleau	110 mm	Poids	9,58 kg

Cela s'adapte aussi ...

160082		cutter, lame montée sur ressort 19x61 mm avec rétractation de lame automatique, avec coupe-film
215994		caisse en carton ondulé, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 1 onde, longueur x largeur x hauteur intérieur 310 x 215 x 100 mm
235961		pèse-colis, plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 315 x 305 mm, plage de pesage entre 300 kg, Lisibilité par incréments de 100 g
520912		table d'emballage, hauteur x largeur x profondeur 690 - 960 x 2000 x 920 mm, panneau avec revêtement en plastique résistant à l'usure en gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite