

RAPIDLIFT transportwielen



totaal draagvermogen 600 kg,
geschikt voor machines, laadhoogte
15 mm, onderstel met slag- en
krasvaste poedercoating in RAL2002
vermiljoen, 3 zwenkwielen

VE 4 stuks



Artikelnummer: 400116

RAPIDLIFT Transportwielen

voor machines






transportwielen

- totaal draagvermogen 600 kg
- geschikt voor machines
- laadhoogte 15 mm
- hoogte x lengte x breedte 85 x 204 x 366 mm
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
- staalconstructie
- 3 zwenkwielen
- Met nylon-banden op nylon-velg

Technische details

transporttoestel	dolly	materiaal velg	nylon
type roller	transportwagen	wielen aantal/soort	3 zwenkwielen
geschikt voor (product/materiaal)	machines	hoogte	85 mm
draagvermogen	600 kg	lengte	204 mm
laadhoogte	15 mm	breedte	366 mm
materiaal	staal	oppervlak	m. poedercoating
stuurstang	nee	kleur	vermiljoen // RAL2002
banden	nylon	gewicht	8 kg

Dit past ook bij ...

221159		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met antibeslag-/antikraslaag, helder, met UV-filter, uitrusting: beugel en neusbrug met zachte bekleding
221283		werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
224764		Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm