


Blume Förderanlagen courbe 90 ° pour convoyeur à rouleaux



rouleau de manutention en acier,
diamètre de roulette 50 mm, largeur
du convoyeur 300 mm,
empattement 75 mm



Numéro d'article: 426341



Blume Förderanlagen Élément de convoyeur à rouleaux léger

Courbe 90°

courbe 90 ° pour convoyeur à rouleaux





- rouleau de manutention en acier
- diamètre de roulette 50 mm
- largeur du convoyeur 300 mm
- largeur 340 mm
- empattement 75 mm
- pour charges d'une longueur minimale de 225 mm et d'une largeur maximale de 500 mm
- profilé en Ucadre hauteur x largeur 70 x 20 mm
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Détails techniques

manutention dynamique	convoyeurs	largeur du produit transporté ju	500 mm
type de convoyeur	convoyeur à rouleaux	longueur min. du produit transpo	225 mm
composants de convoyeur	élément pour convoyeur	empattement	75 mm

flexion	90 °	hauteur de cadre	70 mm
type de roulettes	rouleau de manutention	largeur de cadre	20 mm
matériau de roulette	acier	matériau de cadre	acier
diamètre de rouleau	50 mm	surface de cadre	galvanisé
extensible	non	forme de cadre	profilé en U
largeur de convoyeur	300 mm	Poids	27 kg
largeur	340 mm		

Accessoires

429281		Guidage latéral pour virage pour convoyeur à rouleaux, utilisation à un côté, au-dessus de la tête
429292		Guidage latéral pour virage pour convoyeur à rouleaux, utilisation double face, au-dessus de la tête
510321		trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
510326		trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel