

BS-ROLLEN zwenkwiel met rem

draagvermogen 800 kg, banden polyurethaan, diameter x breedte 150 x 50 mm, naaf met kogellager, naaf lengte x Ø 60 x 25 mm, Dubbele rem, velg van gietijzer, bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm



BS ROLLEN

Artikelnummer: 502877

BS-ROLLEN Zwaarlastwiel

Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem

- draagvermogen 800 kg
- banden polyurethaan
- diameter x breedte 150 x 50 mm
- naaf met kogellager
- naaf lengte x Ø 60 x 25 mm
- Dubbele rem
- velg van gietijzer
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm
- schroefgatafstand 105x75/80 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- Zwenklager met kogellager, uitlading 60 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	rem	Dubbele rem
roltype	zwaarlastwielen	draadvangkappen	nee
bouwmodel	zwenkwiel	lengte naaf	60 mm
draagvermogen	800 kg	naafboorgat	25 mm

banden	polyurethaan	wielbreedte	50 mm
diameter wiel	150 mm	uitlading	60 mm
materiaal velg	gietijzer	lengte plaat	138 mm
wiellager	kogellager	breedte plaat	110 mm
voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen	afstand schroefgat	105x75/80 mm
bevestigingselement	plaat	diameter schroefgat	11 mm
elektrisch geleidend	nee	oppervlak behuizing	verzinkt
materiaal behuizing	staal	hoogte	195 mm
zwenklager	kogellager	gewicht	6,65 kg

Gerelateerde Producten

502894



wiel, draagvermogen 800 kg, banden polyurethaan, diameter x breedte 150 x 50 mm, naaf met kogellager, naaf lengte x Ø 60 x 25 mm, velg van gietijzer

Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken