

BS-ROLLEN zwenkwiel

draagvermogen 450 kg, diameter x breedte 125 x 50 mm, naaf lengte x Ø 60 x 20 mm, met polyurethaan-banden, naaf met kogellager, Dubbele rem, velg van aluminium, bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm



BS ROLLEN

Artikelnummer: 503632

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Zwenkwiel met rem

zwenkwiel


- draagvermogen 450 kg
- diameter x breedte 125 x 50 mm
- naaf lengte x Ø 60 x 20 mm
- met polyurethaan-banden
- geluiddempend
- naaf met kogellager
- schroefgatafstand 105x75 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- Dubbele rem
- velg van aluminium
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm
- Zwenklager met kogellager, uitlading 46 mm

Technische details



transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	transportapparaatwielen	totale hoogte	178 mm
bouwmodel	zwenkwiel	naaflengte	60 mm

draagvermogen	450 kg	naafboorgat	20 mm
banden	polyurethaan	wielbreedte	50 mm
wiel-Ø	125 mm	uitlading	46 mm
materiaal velg	aluminium	loopvlak eigenschap	geluiddempend
wiellager	kogellager	lengte plaat	138 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen	breedte plaat	110 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	105x75 mm
elektrisch geleidend	nee	schroefgat-Ø	11 mm
materiaal behuizing	staal	oppervlak behuizing	verzinkt
zwenklager	kogellager	gewicht	3,5 kg
rem	Dubbele rem		

Gerelateerde Producten

503641		wiel, draagvermogen 450 kg, diameter x breedte 125 x 50 mm, naaf lengte x Ø 60 x 20 mm, met polyurethaan-banden, naaf met kogellager, velg van aluminium
--------	---	--

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken