

RAPIDLIFT rangeerkrik



heflast 5000 kg, hefgedeelte 560 mm

Artikelnummer: 507462



RAPIDLIFT Rangeerkrik

Werkplaatsuitvoering

rangeerkrik

- heflast 5000 kg
- hefgedeelte 560 mm
- onderrijdhoogte 150 mm
- schotel Ø 130 mm
- hydraulisch systeem met snelhefffunctie en veiligheidsventiel
- gewicht 110 kg
- lengte 1340 mm
- hendel afneembaar
- 2 zwenk- en 2 bokwielen met polyamide-banden
- van staal gelakt in RAL2002 vermiljoen






Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	hendel	hendel afneembaar
hijswerktuigtype	rangeerkrik	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
heflast	5000 kg	banden	polyamide
hefhoogte	560 mm	materiaal	staal
onderrijdhoogte	150 mm	oppervlak	gelakt
diameter bord	130 mm	kleur	vermiljoen // RAL2002

lengte 1340 mm

gewicht 110 kg

Dit past ook bij ...

221159		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met antibeslag-/antikraslaag, helder, met UV-filter, uitrusting: beugel en neusbrug met zachte bekleding
221283		werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
224764		Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm