

## MUNK

### combiné échelle-escabeau polyvalent

2 x 12 échelons profilés, longueur de lisse 6,14 m, en aluminium

Numéro d'article: 524298



15  
YEARS  
WARRANTY



## MUNK Combiné échelle-escabeau polyvalent

### 2 plans avec traverses nivello®

combiné échelle-escabeau polyvalent

- accès double face
- 2 x 12 échelons profilés
- pour une hauteur de travail comme échelle d'appui jusqu'à env. 7,2 m
- longueur de lisse 6,14 m
- échelons profondeur 30 mm
- connexion échelons/lisse serti
- application sûre grâce à protection contre l'écartement
- traverse et sabots nivello® en extrémité de lisse
- en aluminium
- poids 18,1 kg
- selon DIN EN 131
- 15 années de garantie

technique de montée	escabeau	rabattable	oui
type d'échelle	combiné échelle- escabeau polyvalent	roulant	non
matériau	aluminium	connexion d'échelons/de longeron	serti
utilisation	double face	soubassement	traverse et sabots nivello®
longueur de longeron	6,14 m	exécution échelle	à deux parties
hauteur de travail comme échelle	7,2 m	équipement de sécurité échelle	protection contre l'écartement
Hauteur d'escabeau	3,4 m	protection contre l'écartement	oui
nombre d'échelons	2 x 12	étrier de sécurité	non
type de marche/d'échelon	échelons profilés	norme	DIN EN 131
profondeur d'échelons	30 mm	garantie	15 années
Largeur de la poutre	1200 mm	Poids	18,1 kg

## Cela s'adapte aussi ...

149286		plaquette de base, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, hauteur x largeur 90 x 40 mm
204801		bac à déchets, capacité 20 l, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, hauteur x Ø 360 x 295 mm, couvercle en acier, non inflammable
520203		boîte à outils / de matériaux, équipement : kit de 4 bacs, en plastique en noir/jaune
526758		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2500 x 2370 x 335 mm, charge max. par tablette 150 kg, 2 éléments standard avec 6 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
528920		moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m², en non-tissé/PE