

BS-ROLLEN roulette fixe

BS ROLLEN

force 600 kg, bandage plastique,
diamètre x largeur 200 x 50 mm,
moyeu avec roulement à rouleaux,
moyeu longueur x Ø 58 x 20 mm,
jante en plastique, fixation avec
panneau, longueur x largeur 138 x
110 mm



Numéro d'article: 711381

BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

Roulette fixe

roulette fixe

- force 600 kg
- bandage plastique
- diamètre x largeur 200 x 50 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- moyeu longueur x Ø 58 x 20 mm
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 138 x 110 mm
- espacement des trous des vis 105x75 mm, Ø trou des vis 11 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	frein	sans
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	pare-fils	non
modèle	roulette fixe	hauteur totale	255 mm
charge	600 kg	longueur de moyeu	58 mm
pneumatique	plastique	trou de moyeu	20 mm
Ø de roue	200 mm	largeur de roue	50 mm

matériau de jante	plastique	longueur de plaque	138 mm
roulement	roulement à rouleaux	largeur de plaque	110 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier	distance trou de vis	105x75 mm
élément de fixation	panneau	Ø de trou de vis	11 mm
conducteur d'électricité	non	surface de boîtier	galvanisé
matériau de boîtier	acier	Poids	2,2 kg

Accessoires

712158



roue, force 600 kg, bandage plastique, diamètre x largeur 200 x 50 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, moyeu longueur x Ø 58 x 20 mm, jante en plastique

Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés