

BS-ROLLEN zwenkwiel met rem

draagvermogen 90 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 100 x 27 mm, naaf met glijlager, Dubbele rem, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 76 x 70 mm

Artikelnummer: 988603



BS ROLLEN
INOX

BS-ROLLEN Kunststof apparatenrol

Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem




- draagvermogen 90 kg
- met kunststof-banden
- breukvast
- diameter x breedte 100 x 27 mm
- schroefgatafstand 60x50 mm, schroefgat-Ø 8,3 mm
- naaf met glijlager
- Dubbele rem
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van RVS
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 76 x 70 mm
- Zwenklager met kogellager, uitlading 35 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	rem	Dubbele rem
roltype	apparatenwiel	draadvangkappen	nee
bouwmodel	zwenkwiel	totale hoogte	136 mm
draagvermogen	90 kg	wielbreedte	27 mm

banden	kunststof	uitlading	35 mm
wiel-ø	100 mm	loopvlak eigenschap	breukvast
materiaal velg	kunststof	lengte plaat	76 mm
wiellager	glijlager	breedte plaat	70 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	60x50 mm
elektrisch geleidend	nee	schroefgat-ø	8,3 mm
materiaal behuizing	RVS	gewicht	0,55 kg
zwenklager	kogellager		

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken