

BS-ROLLEN zwenkwiel met rem

draagvermogen 100 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 120 x 27 mm, naaf met glijlager, Dubbele rem, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 76 x 70 mm

Artikelnummer: 988625



BS ROLLEN
INOX

BS-ROLLEN Kunststof apparatenrol

Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem


- draagvermogen 100 kg
- met kunststof-banden
- breukvast
- diameter x breedte 120 x 27 mm
- schroefgatafstand 60x50 mm, schroefgat-Ø 8,3 mm
- naaf met glijlager
- Dubbele rem
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van RVS
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 76 x 70 mm
- Zwenklager met kogellager, uitlading 35 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	rem	Dubbele rem
roltype	apparatenwiel	draadvangkappen	nee
bouwmodel	zwenkwiel	wielbreedte	27 mm
draagvermogen	100 kg	uitlading	35 mm

banden	kunststof	loopvlak eigenschap	breukvast
diameter wiel	120 mm	lengte plaat	76 mm
materiaal velg	kunststof	breedte plaat	70 mm
wiellager	glijlager	afstand schroefgat	60x50 mm
bevestigingselement	plaat	diameter schroefgat	8,3 mm
elektrisch geleidend	nee	hoogte	156 mm
materiaal behuizing	RVS	gewicht	0,6 kg
zwenklager	kogellager		

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken