



**HSM SECURIO P44i -
0,78 x 11 mm mit
separatem
Schnittwerk**

Artikelnummer	1875121M
EAN	4026631059039
Anwendungsbereich	Abteilung
Schutzklasse (DIN 66399)	sehr hoch
Schnittbreite	0.78 mm
Partikellänge	11 mm
Schnittart	Partikelschnitt
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	P-6, O-6, T-6, E-5, F-3
Schnittleistung in Blatt 80g/m²	17-19
Schnittleistung in Blatt 70g/m²	20-22
Schnittgut	Papier, Kreditkarte, CD/DVD, Heft- und Büroklammern
Eingabebreite	400 mm
Behälter-/Auffangvolumen	205 l
Behälter-/Auffangvolumen in Blatt	2044
Schnittgeschwindigkeit	85 mm/s
Geräuschpegel (Leerlauf)	55 dB(A)
Leistungsaufnahme	1900 W
Spannung	220-230 V
Frequenz	50 Hz
Breite x Höhe x Tiefe	700 x 1105 x 592 mm
Gewicht	111 kg
Farbe	weiß