

Krause

Stufen-Doppelleiter

STABILO® Professional

Aufstieg beidseitig, 2 x 5
Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest),
Standhöhe 0,7 m, Holmlänge 1,3 m,
Aus Aluminium

Artikelnummer: 139770



Krause Stufenstehleiter STABILO® Professional

Aufstieg beidseitig

Stufen-Doppelleiter

- Aufstieg beidseitig
- 2 x 5 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- Standhöhe 0,7 m
- Holmlänge 1,3 m
- Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
- Erhöhte Stabilität durch Eckverstreben an der unteren Stufe
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap) am Holmende
- platzsparend zusammenklappbar
- Aus Aluminium
- Gewicht 6,7 kg



- gemäß DIN EN 131, entspr. DGUV 208-016 (ehem. BGI 694)
- Qualitätssicherung TÜV geprüft
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Leitertyp	Stufen-Doppelleiter	Sicherheitsausstattung Leiter	Spreizsicherung
Material	Aluminium	Sicherheitsbügel	nein
Nutzung	beidseitig	Spreizsicherung	ja
Holmlänge	1,3 m	Leiter Ausführung	zweiteilig
Höhe Podest	0,7 m	Ablageschale	nein
Standhöhe	0,7 m	Verstärkung	Eckverstreben an der unteren Stufe
Arbeitshöhe	2,7 m	Treppengängig	nein
Stufen Anzahl	2 x 5	Unterbau	rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufe(n)	Norm	DIN EN 131 // DGUV 208-016 (ehem. BGI 694)
klappbar	ja	Zertifizierung	TÜV geprüft
Klappfunktion	platzsparend zusammenklappbar	Garantie	10 Jahre
fahrbar	nein	Gewicht	6,7 kg

Dazu passt auch ...

149286		Grundplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Höhe x Breite 90 x 40 mm
204801		Abfalltonne, Inhalt 20 l, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Ø 360 x 295 mm, Deckel aus Stahl, nicht brennbar
520203		Werkzeug-/Materialkasten, Ausstattung: Set mit 4 Kästen, aus Kunststoff in schwarz/gelb
526758		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2370 x 335 mm, Fachlast 150 kg, 2 Regalfelder mit je 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
528920		Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m ² , Aus Vlies/PE