

Hymer Stehleiter SC 40

Aufstieg einseitig, 8 Stufen (inkl. Podest), Standhöhe 1,8 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Holmlänge 2,61 m, Aus Aluminium, Holme eloxiert

Artikelnummer: 147638



HYMER



Hymer Stufenstehleiter SC 40

Stehleiter




- Aufstieg einseitig
- 8 Stufen (inkl. Podest)
- Standhöhe 1,8 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,3 m
- Stufentiefe 80 mm
- Holmlänge 2,61 m
- Erhöhte Stabilität durch Eckverstreben an der unteren Stufe
- Sichere Anwendung durch Sicherheitsbügel und Spreizsicherung
- mit praktischer Ablageschale und Eimerhaken
- rutschsichere Leiterschuhe am Holmende
- Aus Aluminium, Holme eloxiert
- aufgestellt Höhe x Breite 2400 x 545 mm
- Gewicht 7,9 kg

- Geeignet für TRBS 2121-2 konforme Anwendung
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	Sicherheitsausstattung Leiter	Sicherheitsbügel und Spreizsicherung
Material	Aluminium	Sicherheitsbügel	ja
Nutzung	einseitig	Spreizsicherung	ja
Holmlänge	2,61 m	Leiter Ausführung	zweiteilig
Standhöhe	1,8 m	Leiter Ausstattung	Ablageschale und Eimerhaken
Breite Podest	250 mm	Ablageschale	ja
Tiefe Podest	250 mm	Verstärkung	Eckverstreben an der unteren Stufe
Arbeitshöhe	3,3 m	Oberfläche Holme	eloxiert
Stufen Anzahl	8	Treppengängig	nein
Tiefe Stufen	80 mm	Unterbau	rutschsichere Leiterschuhe
Höhe	2400 mm	Norm TRBS /Technische Regeln für	TRBS 2121-2
Breite	545 mm	Garantie	10 Jahre
klappbar	ja	Gewicht	7,9 kg
fahrbar	nein		

Zubehör

147610		Ersatzteil, Für Stufenstehleiter
147613		Ersatzteil, Für Stufenstehleiter
224582		Antistatikband, Für Leiter