

System-Kleinteilereiniger bio-x C100

Füllmenge 100 l, Arbeitsfläche Höhe
x Breite x Tiefe 960 x 950 x 600 mm

Artikelnummer: 236274



10
YEARS
WARRANTY





System-Kleinteilereiniger

- Reinigungstisch
- zum Entölen und Entfetten von Metall und Kunststoffteilen
- Füllmenge 100 l
- Reinigungsmittel: wässrige Basis
- Arbeitsfläche Höhe x Breite x Tiefe 960 x 950 x 600 mm
- Tisch Höhe x Breite x Tiefe 1010 x 1100 x 770 mm
- aus Polyethylen
- Tisch ausgestattet mit Deckel, Reinigungseinheit (Gelenkschlauch, Waschpinsel) und Reiniger-Erstbefüllung
- beheizbar bis 41°C
- Spannungsversorgung 230 V
- mit Einfahrtaschen
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Kleinteilereiniger	Tiefe	770 mm
Reinigungstyp	System-Kleinteilereiniger	Füllmenge	100 l
Tischtyp	Reinigungstisch	Tisch Ausstattung	Deckel, Reinigungseinheit (Gelenkschlauch, Waschpinsel) und Reiniger-Erstbefüllung
geeignet für (Anwendung)	zum Entölen und Entfetten von Metall und Kunststoffteilen	Spannungsversorgung	230 V
Basis Reinigungsmittel	wässrige Basis	Systemteilereiniger Funktion	beheizbar bis 41°C
Material	Polyethylen	fahrbar	nein
Farbe	grau/blau	unterfahrbar	ja
Höhe Arbeitsfläche	960 mm	Unterbau	Einfahrtaschen
Breite Arbeitsfläche	950 mm	Garantie	10 Jahre
Tiefe Arbeitsfläche	600 mm	WEEE-Registrierungsnummer	DE45409363
Höhe	1010 mm	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
Breite	1100 mm	Gewicht	150 kg

Zubehör

236275		Deckel für Reinigungstisch, Höhe x Breite x Tiefe 170 x 1020 x 770 mm, aus Polyethylen in blau
236276		Lochblecheinsatz für Reinigungstisch, Breite x Tiefe 908 x 551 mm, aus Edelstahl