

# Technisch specificatieblad

## Bevestigingsklem 605, middel

Artikelnr. 1018167



Bevestigingsklem met twee voetjes voor kabel en buizen.  
\*afmetingen 7 t/m 12 niet geschikt voor klinknagelapparaat.



<b>St</b>	Staal
<b>G</b>	galvanisch verzinkt

### Stamgegevens

Bestelnr.	1018167
Type	605 16 G
Omschrijving 1	Bevestigingsklem
Omschrijving 2	met twee voetjes
Dimensie	16mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 12329
Oppervlak afk.	G
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	100,00 Stuk
Gewicht	0,59 kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

## Bevestigingsklem 605, middel

Artikelnr. 1018167



### Technische gegevens



Lengte	44,00 mm
Breedte	12,00 mm
Zijhoogte	14,50 mm
Afmeting A	44,00 mm
Afmeting B	32,00 mm
Afmeting b	12,00 mm
Afmeting D	16,00 mm
Afmeting d	4,50 mm
Afmeting e	6,00 mm
Afmeting H	14,50 mm
Afmeting t	1,00 mm
Afstand tot de wand	<input type="checkbox"/>
Aantal kabels/ buizen	1,00
Uitvoering	met twee voetjes
Type bevestiging voor diameter	Schroefgat 16 mm
Geschikt in brandbeveiligings- zone	<input type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Met kunststof mantel	<input type="checkbox"/>
Gatgrootte	4,5 x 6 mm
Materiaaldikte	1,00 mm
UV-bestendig	<input checked="" type="checkbox"/>