



HF-SELECTALUME II TL5

HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II is de meest economische, betrouwbare, slanke en betaalbare fluorescentieoplossing, met een zeer onderscheidende technologie voor energiebesparing, systeemflexibiliteit en weergaloze prestaties. De kostenbesparende HF-Selectalume II heeft een robuust ontwerp dat voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen. De HF-Selectalume II is bestemd voor gebruik met binnenverlichtingsarmaturen zoals spots, downlights en inbouwarmaturen die vooral worden toegepast in kantoren, winkels, industrie, hotels, restaurants en andere toepassingen waar regelapparatuur wordt geïnstalleerd met incidentele Aan/Uit-schakelactiviteit

Product gegevens

Algemene informatie	
Aantal lampen	1 stuk/eenheid

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aardlekstroom (max.)	0,5 mA
Duur aanloopstroom	0,25 ms
Aanlooppiekstroom (max.)	20 A

Bedrading	
Connectortype ingangsaansluitingen	WAGO 744 connector
Connectortype uitgangsaansluitingen	WAGO 744 connector [Geschikt voor handmatige bedrading]

Temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-15 °C t/m 50 °C
Levensduur T-behuizing (nom.)	75 °C
T-behuizing maximaal (max.)	75 °C

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Behuizing	L 280x30x21

Goedkeuring en toepassing	
Beschermingsklasse	IP20 [Bescherming tegen vingers]
Energierendement-index	A2 BAT
Keurmerken	F-markering CE-markering ENEC-certificaat CCC-certificaat C-Tick-certificaat PSB-certificering TISI-markering SIRM-goedkeuring CB-certificaat CCC-certificaat VDE-EMV-certificaat

HF-SELECTALUME II TL5

Productgegevens

Full EOC	872790090561800
Productnaam voor bestelling	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Bestelcode	90561800
Lokale code	HFS154TL5
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12

Materiaalnummer (12NC)	913713033666
Volledige productnaam	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Case	8727900905618



Maatschets

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	28,0 mm	280 mm	265 mm	30,0 mm

