

## Cavafix® Cavakatheter-Bestecke mit Katheter-Schutzschlauch



Einlumiges Cavakatheter-Besteck zur Katheterisierung der oberen Hohlvene nach dem Braunülen-Prinzip

- Katheter
  - Aus Polyurethan
  - Röntgenfähig, opak
  - Kathetermarkierungen
  - Katheterlängenprägung am Ansatz
  - Lock-Ansatz
  - Katheterbremse
  - Katheter-Schutzschlauch
- Braunüle® MT Punktionskanüle

Code	Kanüle Gauge	Kanüle Stichlänge	Katheter Außen-ø	Katheter Innen-ø	Katheter Länge	Art.-Nr.	Verkaufseinheit
255	16	50 mm	1,4 mm	0,8 mm	45 cm	4152557	50 ST
335	14	50 mm	1,7 mm	1,1 mm	32 cm	4153359	50 ST
355	14	50 mm	1,7 mm	1,1 mm	45 cm	4153553	50 ST
455	12	50 mm	2,1 mm	1,4 mm	45 cm	4154550	50 ST
257	16	70 mm	1,4 mm	0,8 mm	45 cm	4152573	50 ST
338	14	80 mm	1,7 mm	1,1 mm	32 cm	4153383	50 ST
358	14	80 mm	1,7 mm	1,1 mm	45 cm	4153588	50 ST
458	12	80 mm	2,1 mm	1,4 mm	45 cm	4154584	50 ST
275	16	50 mm	1,4 mm	0,8 mm	70 cm	4152751	50 ST
375	14	50 mm	1,7 mm	1,1 mm	70 cm	4153758	50 ST
475	12	50 mm	2,1 mm	1,4 mm	70 cm	4154754	50 ST

Einlumige Cavakatheter-Bestecke zur Katheterisierung der oberen Hohlvene nach dem Braunülen-Prinzip mit spaltbarer Braunüle

- Katheter
  - Aus Polyurethan
  - Röntgenfähig, opak
  - Kathetermarkierungen zur Lagekontrolle
  - Katheterlängenprägung am Ansatz
  - Lock-Ansatz
  - Katheterbremse
  - Katheter-Schutzschlauch
- Fixierplatte
- Splittocan® Punktionskanüle
  - Spaltbare Braunüle kann nach dem Einführen des Katheters entfernt werden

Code	Kanüle Gauge	Kanüle Stichlänge	Katheter Außen-ø	Katheter Innen-ø	Katheter Länge	Art.-Nr.	Verkaufseinheit
335	14	50 mm	1,7 mm	1,1 mm	32 cm	4173350	50 ST
355	14	50 mm	1,7 mm	1,1 mm	45 cm	4173554	50 ST
358	14	80 mm	1,7 mm	1,1 mm	45 cm	4173589	50 ST
375	14	50 mm	1,7 mm	1,1 mm	70 cm	4173759	50 ST

## Cavafix® Cavakatheter-Bestecke mit Katheter-Schutzschlauch



Zweilumige Cavakatheter-Bestecke zur Katheterisierung der oberen Hohlvene nach dem Braunülen-Prinzip mit der Möglichkeit zur intraatrialen EKG-Ableitung

- Splittocan® Punktionskanüle
  - Spaltbare Braunüle kann nach dem Einführen des Katheters entfernt werden
- Certon® Katheter
  - Aus Polyurethan
  - Soft-Spitze
  - Röntgenfähig, opak
  - Zweilumig - 6 F: 1. Kanal = 16 G 2. Kanal = 18 G
  - Mit Safsite®-Ventil
  - Farbig unterschiedliche Lock-Ansätze
  - Katheterbremse
  - Katheter-Schutzschlauch
  - Fixierung
- Elektrisch leitender Führungsdraht mit J-Spitze
  - Mandrinkopf als Kabelanschlussbuchse für intraatriale EKG-Ableitung
- EKG-Verbindungskabel für Universaladapter
- Latex-frei

Einlumiges Cavakatheter-Besteck zur Katheterisierung der oberen Hohlvene nach dem Braunülen-Prinzip

- Katheter
  - Aus Polyethylen
  - Transparent, drei eingebettete Röntgenkontraststreifen
  - Lock-Ansatz
  - Röntgenfähiger Mandrin
  - Katheterbremse
  - Katheter-Schutzschlauch
- Braunüle® MT Punktionskanüle

Code	Kanüle Gauge	Kanüle Stichlänge	Katheter Außen-Durchmesser mm/French	Katheter Länge	Art.-Nr.	Verkaufseinheit
458	12	80 mm	2,1 / 6	45 cm	4151828	10 Stück
475	12	50 mm	2,1 / 6	70 cm	4151836	10 Stück

Code	Kanüle Gauge	Kanüle Stichlänge	Katheter Außen-ø	Katheter Innen-ø	Katheter Länge	Art.-Nr.	Verkaufseinheit
134	18	40 mm	0,9 mm	0,5 mm	32 cm	4286340	50 Stück