



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 6820 Scheren-Hubwagen



Gute Standfestigkeit, auch bei angehobener Last verfahrbar. Rahmen und Gabeln in stabiler verwindungsfreier Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016. Kräftiger Rohr-Schiebebügel. Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben und Überlastventil. Bedienung über Fußpedal. Senkventil über Handhebel zu betätigen. 2 Lenkrollen, Räder Polyurethan-Bereifung 150 x 40 mm und 2 Gabelrollen Nylon 70 x 70 mm, Lenkrollen mit Feststeller. Die 1000-kg-Ausführung ist zusätzlich mit einer Lenkdeichsel ausgerüstet.

Technische Details:

Gesamttragkraft (kg)	500
Gesamtlänge (mm)	1550
Gesamtbreite (mm)	526
Hubbereich (mm)	85-830
Gabellänge (mm)	1115
Gabelbreite (mm)	153
Tragbreite (mm)	526
Bereifung	Polyurethan
Radgröße (mm)	150 x 40
Gabelrolle Material	Nylon
Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm)	70 x 70
Gewicht (kg)	107
Ursprungsland	China
Garantie (Jahre)	2
Zolltarifnummer	8427900080
GTIN	4017976068206