



### Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Einsatz
Kurzbezeichnung des Geräts	C neutral-350
Typ des Überspannungsableiters	Elektrisches Verteilungsnetzwerk

### Zusatzmerkmale

Typ der Überspannungsableiter-Klasse	Typ 2
Technologie des Überspannungsableiters	GDT
Zielort Produkt	Überspannungsschutzgerät iPRD65r 1P + N Überspannungsschutzgerät iPRD65r 3P + N Überspannungsschutzgerät iPRD40r 1P + N Überspannungsschutzgerät iPRD40 1P + N Überspannungsschutzgerät iPRD40r 3P + N Überspannungsschutzgerät iPRD40 3P + N Überspannungsschutzgerät iPRD20r 1P + N Überspannungsschutzgerät iPRD20 1P + N Überspannungsschutzgerät iPRD20r 3P + N Überspannungsschutzgerät iPRD20 3P + N Überspannungsschutzgerät iPRD8r 1P + N Überspannungsschutzgerät iPRD8 1P + N Überspannungsschutzgerät iPRD8r 3P + N Überspannungsschutzgerät iPRD8 3P + N
Erdungssystem	TT TN
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC 50 Hz
[In] Nennableitstoßstrom	20 kA
[Imax] Max. Ableitstoßstrom	65 kA
[Uc] höchste Dauerspannung	260 V
[Up] Schutzpegel	<1,4 kV Typ 2
Lokale Signalisierung	Markierung (weiß/rot)
Montagemodus	Steckbar
Montagehalterung	In das SPD-Modul
9-mm-Raster	2
Höhe	57 mm
Breite	18 mm
Tiefe	56 mm
Produktgewicht	0,044 kg
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Material	PBT (Polybutylenterephthalat)
[tA] Antwortzeit	< 100 ns

## Montage

Normen	EN 61643-11 IEC 61643-11: 2011
Produktzertifizierungen	CE
Schutzart (IP)	IP20 Vorderseite:
Relative Feuchtigkeit	5...90 %
Betriebshöhe	0 - 2.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,1 cm
VPE 1 Breite	7,4 cm
VPE 1 Länge	9,2 cm
VPE 1 Gewicht	69 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	10 cm
VPE 2 Breite	8 cm
VPE 2 Länge	27,5 cm
VPE 2 Gewicht	899 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	108
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	8,804 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------