

# Technisches Datenblatt

---

KombiSIGN 50 / LED-Lampen

## LED-Lampe 24VAC/DC GN

Art.Nr.: 956.200.75

### MECHANISCHE DATEN

Höhe	41 mm
Durchmesser	29 mm
Materialien	PA-GF PC
Gehäusefarbe	Schwarz
Lebensdauer optisch	max. 50.000 h
Gewicht mit Verpackung	13 g
Produktgewicht	9 g

### ELEKTRISCHE DATEN

Betriebsspannung	24V
Betriebsspannungsart	AC/DC
Betriebsspannungsfrequenz	50Hz
Betriebsspannungstoleranz	+/- 10%
Bemessungsbetriebsspannung	24 VDC
Bemessungsbetriebsstrom	45 mA
Bemessungseinschaltstrom	500 mA

### OPTISCHE DATEN

Lichtquelle	LED
Leuchtfarbe	Grün
Optisches Signalbild	Dauer
Leuchtmittel-Fassung/Socket	BA15d

### MASSZEICHNUNG



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.