

Festo AG & Co. KG

1629300

Anschlussplatte PAML-CP-186-HP3-G14

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

Festo Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Baugröße	186
Nennweite DN	54
Baureihe	L
Betriebsdruck	0 - 50 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Druckgeräte-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur	-10 - 60 °C
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Mediumstemperatur	5 - 60 °C
Umgebungstemperatur	5 - 60 °C
Produktgewicht	4700 g
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Schrauben	Edelstahl

© 2018 Festo AG & Co. KG