


Parallelbausatz EAMM-U-70-D32-70A-96-S1

Teilenummer: 2781711

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.



Datenblatt

Merkmal	Werte
Baugröße	70
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	5.000 1/min
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	118 kgmm ²
Leerlaufantriebsmoment	0,18 Nm
Übertragbares Drehmoment	7 Nm
Produktgewicht	1.750 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform