

Kappes Vertikalschrank RasterPlan®

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 600 mm, Flügeltür mit Sichtfenster, 3 Ebene(n) mit Stahlboden, 2 Vertikalauszüge, 2 Schublade(n), Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 522546

RasterPlan

KAPPES



Kappes Vertikalschrank RasterPlan®

Vertikalschrank











- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 600 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- Flügeltür mit Sichtfenster
- mit Drehgriff
- 3 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 80 kg
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- 2 Vertikalauszüge
- Auszüge mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
- Traglast je Auszug 100 kg
- 2 Schublade(n)
- Traglast je Schublade 110 kg
- Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
- mit Auszugssperre
- verschließbar mit Zylinderschloss

- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau





Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Schließsystem	Zylinderschloss
Schranktyp	Systemschrank	Schließfunktion	3-riegeliger-Schließmechanismus
Türtyp	Sichtfenstertür	Unterbau	Sockel
Höhe	1950 mm	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Breite	1000 mm	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
Tiefe	600 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Schrank Ausstattung	Böden, Auszugböden, Schubladen	Mitteltrennwand	nein
Böden / Ebenen Anzahl	3 Stück	Auszugsführung	mit Teleskopschiene
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Material	Stahlblech
Traglast Fachboden	80 kg	Auszugsführung Schublade	mit Teleskopschiene
Schubladen Anzahl	2 Stück	Auszug	100 %
Schubladentraglast	110 kg	Auszug Schublade	100 %
Fronthöhe 100 mm	2 Stück	abschließbar	ja
Vertikalauszüge	2 Stück	Griff	Drehgriff
Traglast Auszug	100 kg	fahrbar	nein
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Auszugssperre	ja
Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet	Gewicht	174 kg
Oberfläche Front	pulverbeschichtet		

Zubehör

522553		Stahlboden für Vertikalschrank, Breite x Tiefe 500 x 600 mm, Traglast 80 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
522554		Auszugboden für Vertikalschrank, Breite x Tiefe 500 x 600 mm, Für eine Fachlast von 80 kg, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
522555		Schublade für Systemschrank, Höhe 100 mm, in RAL7035 Lichtgrau
522556		Schublade für Systemschrank, Höhe 100 mm, in RAL5010 Enzianblau
522557		Schublade für Systemschrank, Höhe 125 mm, in RAL7035 Lichtgrau
522558		Schublade für Systemschrank, Höhe 125 mm, in RAL5010 Enzianblau
522559		Schublade für Systemschrank, Höhe 175 mm, in RAL7035 Lichtgrau
522560		Schublade für Systemschrank, Höhe 175 mm, in RAL5010 Enzianblau
522564		Auszugssperre für Schublade, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
522565		Bodenverankerung für Schwerlastschrank

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
974176		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot