


## ZARGES

### Rollbare Plattformleiter

#### ZAP Telemaster S

Podest Höhe x Breite x Tiefe 1850 - 3150 x 670 x 440 mm, 12 rutschsicher profilierte Stufen (inkl. Podest), aus Aluminium, platzsparend zusammenklappbar

Artikelnummer: 531792



### ZARGES Rollbare Plattformleiter ZAP Telemaster S

#### mit Teleskop-Höhenverstellung

Rollbare Plattformleiter

- Podest Höhe x Breite x Tiefe 1850 - 3150 x 670 x 440 mm
- Aufstieg beidseitig
- 12 rutschsicher profilierte Stufen (inkl. Podest)
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 5,15 m
- Höhe x Breite 4170 x 2800 mm
- aus Aluminium
- Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
- von Stufe zu Stufe verstellbar und treppengängig
- platzsparend zusammenklappbar
- geklappt Höhe x Breite x Tiefe 3280 x 810 x 400 mm
- Sichere Anwendung durch Handlauf, Knieleiste und Sicherheitsbügel
- Handlauf beidseitig
- auswechselbare Leiterfüße



- Gewicht 50 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Steigtechnik	Plattformleiter	Klappfunktion	platzsparend zusammenklappbar
Leitertyp	Rollbare Plattformleiter	Höhe geklappt	3280 mm
Material	Aluminium	Breite geklappt	810 mm
Nutzung	beidseitig	Tiefe geklappt	400 mm
Höhe Podest	1850-3150 mm	fahrbar	ja
Breite Podest	670 mm	Leiter Funktion	von Stufe zu Stufe verstellbar und treppengängig
Tiefe Podest	440 mm	Sicherheitsausstattung Leiter	Handlauf, Knieleiste und Sicherheitsbügel
Arbeitshöhe	5,15 m	Spreizsicherung	nein
Stufen Anzahl	12	Sicherheitsbügel	ja
Stufen-/Sprossentyp	rutschsicher profilierte Stufen	Handlauf	beidseitig
Höhe	4170 mm	Ablageschale	nein
Breite	2800 mm	Unterbau	auswechselbare Leiterfüße
Sprossen- /Holmverbindung	gebördelt	Norm	DIN EN 131
Treppengängig	nein	Garantie	10 Jahre
klappbar	ja	Gewicht	50 kg