

ADB

Werkzeugwagen - bestückt

Höhe x Breite x Tiefe 950 x 610 x 450 mm, 6 Schubladen, Verschießbar mit Zylinderschloss, Korpus mit Lackierung in RAL3020 Verkehrsrot, Front mit Lackierung in RAL7016 Anthrazitgrau

Artikelnummer: 532403



ADB Werkzeugwagen

mit Werkzeugsortiment

Werkzeugwagen - bestückt

- inkl. Werkzeugsortiment
- Höhe x Breite x Tiefe 950 x 610 x 450 mm
- Schubladen Höhe 3x80 mm/3x160 mm
- Traglast je Schublade 35 kg
- 6 Schubladen
- Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
- Verschießbar mit Zylinderschloss
- Ablagefläche aus Kunststoff mit Kleinteilemulden
- 2 überstehende Achsen- und 2 Lenkrollen
- Lenkrollen mit Feststellern
- Konstruktion aus Stahl
- Korpus mit Lackierung in RAL3020 Verkehrsrot
- Front mit Lackierung in RAL7016 Anthrazitgrau



Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Auszug	100 %
Wagentyp	Werkzeugwagen	Auszug Schublade	100 %
Höhe	950 mm	abschließbar	ja
Breite	610 mm	Schließsystem	Zylinderschloss
Tiefe	450 mm	fahrbar	ja
Material	Stahl	Rollen Anzahl / Art	2 Überstehende Achsen- und 2 Lenkrollen
inkl. Werkzeug	ja	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Schubladen Anzahl	6 Stück	Farbe Korpus	verkehrsrot // RAL3020
Schubladen Anzahl x Höhe	3x80 mm/3x160 mm	Oberfläche Korpus	lackiert
Fronthöhe 80 mm	3 Stück	Farbe Front	anthrazitgrau // RAL7016
Fronthöhe 160 mm	3 Stück	Oberfläche Front	lackiert
Schubladentraglast	35 kg	Lieferumfang	inkl. Werkzeugsortiment
Auszugsführung	mit Teleskopschiene	Gewicht	68 kg
Auszugsführung Schublade	mit Teleskopschiene		

Dazu passt auch ...

104734		Großvolumen-Müllsackständer, 1 Sackhalterung(en) für je 240 l Säcke, Höhe x Breite x Tiefe 1190 x 630 x 540 mm, Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL1023 Verkehrsgelb
139153		Reifenwagen, für 8 Reifen (Breite 275 mm) Reifen mit einem Ø von 540 - 820 mm, Traglast 300 kg, 2 Etagen, Reifenträger durch Verschraubung in der Breite verstellbar, Höhe x Länge x Breite 1430 x 780 x 1205 mm, Rahmen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung
504734		Werkstatt-Hocker, Sitz Höhe 420 - 545 mm, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Tellerfuß mit Ablagekästen für Werkzeuge und Kleinteile für festen Stand, Gestell aus Kunststoff in schwarz, Gestell mit Rollen
523826		Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 4 Kettenständer, 6 m Kette, Pfosten Durchmesser 48 mm, Pfosten in rot/weiß, in rot/weiß
526031		Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Gestell aus Metall/Kunststoff in rot/schwarz