

Euronorm-Sichtlagerkasten

Höhe x Länge x Breite 320 x 600 x 400 mm, Inhalt 62 l, Behälter aus Polypropylen, in blau

Artikelnummer: 855927



Euronorm-Sichtlagerkasten

Euronorm-Sichtlagerkasten





- Höhe x Länge x Breite 320 x 600 x 400 mm
- Inhalt 62 l
- Behälter aus Polypropylen
- in blau
- Hoch belastbar durch Hohlraumprofile in den Eckbereichen
- Boden geschlossen
- Stirnseitige Eingrifföffnung mit Sichtscheibe verschließbar (als Zubehör)
- Mit Durchfassgriff an der Rückseite
- Etikettenhalter an allen Seiten
- Lieferumfang: inklusive 1 Etikett

Technische Details



Behältertyp	Sichtlagerkasten	Tragevorrichtung	Durchfassgriff
Euronorm	ja	Wandkonstruktion	geschlossen
Inhalt	62 l	Bodenkonstruktion	geschlossen
Höhe	320 mm	Beschriftungsfeld	Etikettenhalter an allen

		Seiten
Länge	600 mm	Deckel als Zubehör (nicht enthalten)
Breite	400 mm	Lebensmittelgeeignet ja
Material	Polypropylen	Gefahrstoffeignung nein
Stabilität / Aussteifung / Verst	Hohlraumprofile	Farbe blau
stapelbar	ja	Lieferumfang inklusive 1 Etikett
nestbar	nein	Gewicht 2,35 kg
Eingrifföffnung	stirnseitig	

Zubehör

574779		Kombideckel, Aus Polypropylen, für Sichtlagerbehälter, für Behälter Länge x Breite 600 x 400 mm, Länge x Breite 600 x 400 mm, in blau
575024		Transportroller, Für Euronorm-Stapelbehälter, Länge x Breite 620 x 420 mm, Gestell aus Polypropylen
856191		Sichtscheibe, für Sichtlagerbehälter 65 l
856227		Tragegestange, für Sichtlagerbehälter 400 mm breit

Dazu passt auch ...

202875		Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummibereifung auf Kunststoff-Felge
529885		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung