

Rückschlagventil mit Steckverbindung

Serie AKH

Merkmale

- ➔ Steckverbindung beidseitig
- ➔ Kann für Vakuum verwendet werden (-100kPa)




Technische Daten

Medium	Druckluft
Prüfdruck	1.5 MPa
Betriebsdruckbereich	-100 kPa bis 1 MPa
Ansprechdruck	0.005 MPa
Umgebungs- und Medienbetriebstemperatur	-5 bis 60° C
Verwendbares Schlauchmaterial Anm.)	Nylon, Weichnylon, Polyurethan

Anm.) Beachten Sie den max. Betriebsdruck bei Verwendung von Schlauchmaterial aus Weich-Nylon und PUR.

JIS-Symbol



Bestellschlüssel

Steckverbindung beidseitig **AKH 04- 00**

Verwendb. Schlauch-Aussen-ø [mm]

04	ø4
06	ø6
08	ø8


Weitere Produkte sind erhältlich

Serie AKH/B mit Aussengewinde/ Innengewinde




Anwendungsbeispiele für das Rückschlagventil mit Steckverbindung


Kurzzeitiges Halten eines Vakuums*



Verhinderung des Rückflusses aus einem Drucktank



Schutz gegen Hinunterfallen der Werkstücke *



* In der Spezifikation dieses Produkts ist eine bestimmte Leckgröße zulässig. Bitte beachten Sie, dass es nicht zum Halten über einen längeren Zeitraum geeignet ist.

Steckverbindungen
Schläuche/Drosseln