

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2116 Gabelhubwagen



**Transportgeräte**



Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Kletterrollen an den Gabelspitzen. Berädung: Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf. Gut auf ebenen und unebenen Böden und beim Überfahren von Kanten und Schwellen. Geringe Fahrgeräusche. 2 Jahre Garantie

## Technische Details:

<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	2500
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	1540
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	540
<b>Hubbereich (mm)</b>	85-200
<b>Gabellänge (mm)</b>	1150
<b>Gabelbreite (mm)</b>	160
<b>Tragbreite (mm)</b>	540
<b>Bereifung</b>	Elastic-Vollgummi schwarz
<b>Radgröße (mm)</b>	200 x 50
<b>Gabelrolle Material</b>	Nylon
<b>Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm)</b>	80 x 70
<b>Gewicht (kg)</b>	75
<b>Ursprungsland</b>	Malaysia
<b>Garantie (Jahre)</b>	2
<b>Zolltarifnummer</b>	8427900019
<b>GTIN</b>	4017976021164