



TruTool TF 350 18 V-os LiHD akku

Műszaki adatok

TruTool TF 350 18 V-os LiHD akku

MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG

| | |
|--|--------|
| MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ACÉL 400 N/MM ² | 3,5 mm |
| MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ACÉL 600 N/MM ² | 2,5 mm |
| MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ALUMÍNIUM 250 N/MM ² -IG | 4 mm |

ÁLTALÁNOS

| | |
|---------------------------|--------|
| MINIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG | 0,8 mm |
| MAXIMÁLIS ÖSSZEKÖTÉSI ERŐ | 25 kN |
| MAXIMÁLIS LÖKETSZÁM | 2 1/s |
| MINIMÁLIS SZÉLTÁVOLSÁG | 8 mm |
| MAXIMÁLIS SZÉLTÁVOLSÁG | 58 mm |
| MAXIMUM PEREMMAGASSÁG (B) | 36 mm |
| FESZÜLTÉS | 18 V |

TÖMEG

| | |
|----------------------|------|
| TÖMEG (4 AH-AKKUVAL) | 8 kg |
|----------------------|------|