

VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, geel, 0,15 m

Art.nr.	21.99.1981
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	21.99.1981
EAN (een stuk)	7630049632011



De voordelige oplossing voor Cat.6A-bekabeling voor datasnelheden tot 10Gbit/s. Dubbel afgeschermd (PiMF) twisted pair-verbindingkabel met aan beide uiteinden afgeschermd RJ-45-stekkers.

Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaataansluitkabel. Slijtvast met gegoten knikbescherming. Contactbezetting 1:1 volgens EIA/TIA 568, 8 draden. Structuur: 8 gevlochten draden, afscherming per paar in alu-gelamineerde folie, gevlochten afscherming. Impedantie: 100 ohm. Halogeenvrij, vlamvertragend, weinig rook.

Wij raden u aan om bij installatie van een afgeschermd Cat.6A gestructureerde netwerkbekabeling de volgende componenten te gebruiken:

- 25.16.8484 Opbouwraam voor sluitstenen. 25.16.8579 Modulehouder voor sluitstenen, 2-voudig.
- 21.99.0881 VALUE S/FTP-installatiekabel met massieve draad cat. 6A, 100m.
- 26.99.0366 VALUE Cat.6A Keystone, RJ-45, STP.
- 21.99.0865 VALUE S/FTP patchkabel, Cat.6A, grijs, 5,0m.
- 26.11.0359/26.11.0360 19 "Keystone Patch Panel, unassembled, 24 Port.

Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	S/FTP Patchkabel
Kleur	geel
Lengte	0.15 m
Afschermings type	SFTP
Overdracht kwaliteit	Cat6A / Class EA
Aantal aders	8
Kabel type	Soepel
Crossed	nee
Borghendelbeveiliging	ja
Knikbeschermingstule	Gespoten
Kleur (Tule)	geel
Kabel LSOH	ja
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Gewicht	17.7 g
Hoogte verpakking	10 mm
Breedte verpakking	10 mm
Diepte verpakking	50 mm
Gewicht verpakking	0.019 kg