

## FPMA-WP300BLACK

## SUPPORTO NEOMOUNTS PER MONITOR/TV

### SPECIFICAZIONI

#### GENERALE

Dim. min. schermo*	10 inch
Dim. max. schermo*	30 inch
Peso minimo	0 kg (per schermo)
Peso massimo	10 kg (per schermo)
Schermi	1
Minimo VESA	75x75 mm
Massimo VESA	100x100 mm

#### FUNZIONALITÀ

Tipologia	Inclinazione Ruotare Girare Mobilità completa
Regolazione della larghezza	3-5 cm
Regolazione della profondità	43 cm
Inclinazione (gradi)	180°
Perno (gradi)	180°
Rotazione (gradi)	360°
Tipo di regolazione	Nessuno

#### INFORMAZIONI

Colore	Nero
Materiale principale	Acciaio
Garanzia	5 anni
EAN code	8717371447076

\*Nota: le dimensioni in pollici segnalate sono solo indicative, combinate con il peso e le dimensioni VESA. Il peso massimo e la dimensione VESA sono restrizioni assolute per i prodotti e non devono essere superati.




**FPMA-WP300BLACK è un supporto basculante e girevole per schermi LCD/LED/TFT fino a 30" (76 cm).**

Il braccio per strutture americane Neomounts, modello FPMA-WP300BLACK consente di collegare uno schermo LCD/LED/TFT su di un palo.

Utilizzate un palo di sostegno per sfruttare pienamente le capacità del vostro schermo. Il braccio è facile da regolare. È inoltre possibile inclinare lo schermo in senso verticale, orizzontale e farlo ruotare. Questo crea l'angolo di visione ideale riducendo il rischio di mal di schiena e al collo. Questo supporto è adatto per diametri da 30 a 50 mm.

Il supporto FPMA-WP300BLACK ha due punti di articolazione ed è adatto a schermi fino a 30" (76 cm) con una capacità massima di trasporto di 10 kg. Questo prodotto è adatto per schermi con fori VESA modello 75x75, 100x100 mm. Per una diversa (più grande) foratura, si può combinare con una delle nostre piastre di adattamento VESA.

## FPMA-WP300BLACK SUPPORTO NEOMOUNTS PER MONITOR/TV



Neomounts