

SBE 650 (600671850) Taladradora de percusión **Cartón**

Nº de pedido 600671850

EAN 4007430283863



Ilustración representativa

- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
- Giro a la derecha e izquierda
- Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas

Valores técnicos
Valores característicos

Potencia nominal absorbida	650 W
Potencia suministrada	320 W
Par de giro máx.	9 Nm
Ø de perforación en mampostería	16 mm
Ø de perforación en hormigón	14 mm
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en madera blanda	30 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 2800 /min
Revoluciones bajo carga nominal	1500 /min
Número máx. de golpes	44800 /min
Marchas	1
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm
Husillo portabrocas con hexágono interior	6.35 mm
Rosca del husillo portabrocas	1/2 " - 20 UNF
Tipo de sujeción del portabrocas	Portabrocas de sujeción rápida
Peso sin cable	1.8 kg
Longitud del cable	2.55 m

Vibración

Perforar metal	5.8 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Taladrado de percusión hormigón	24.4 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	91 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	102 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Portabroc.sujeción rápida Futuro Plus
 Empuñadura adicional
 Tope de profundidad