

Alu-Schwerlasttritt TOPIC 1043.3

NEU

Die klassische Ausführung des Klapptritts mit bequemen breiten Stufen.
Kunststoffummantelte Stahlscharniere, Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder sind Qualitätsmerkmale. Der Tritt kann bis oben auf der Plattform betreten werden.

Die Plattform verfügt zum Tragen über einen praktischen Eingriff.



Stufenabstand: **250 mm**
Stufenbreite: **80 mm**
Belastbarkeit: 200 kg



Alu-Schwerlasttritt TOPIC 1043.3

Länge [m]	Standhöhe [m]	Anzahl Stufen	Außenbreite unten [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.
0,91	0,71	3	0,64	8,4	1043.303 📦
1,16	0,95	4	0,65	9,6	1043.304 📦

Alu-Sicherheittritt 1062/1063



Mit dem stabilen Alu-Sicherheittritt haben Sie jederzeit sicheren Boden unter den Füßen. Durch die extrabreiten Trittstufen, wahlweise mit Alu-Riffelblech (1062) oder mit Kunststoffbelag (1063), stehen Sie jederzeit optimal.



Nach getaner Arbeit benötigen Sie nur wenige Handgriffe, um den Alu-Sicherheittritt extrem platzsparend zusammenzuklappen. Die ausgeklügelte Konstruktion ermöglicht es, dass er mit nur 8 cm Packhöhe auskommt (bei Variante ohne Sicherheitsbügel). So passt er in kleinste Nischen im Auto, Haushalt oder in der Werkstatt.



Alu-Sicherheittritt 1062 mit Alu-Riffelblech

Länge [m]	Standhöhe [m]	Anzahl Stufen	Sicherheitsbügel	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.
0,55	0,46	2	Nein	4,50	1062.002 📦
0,79	0,67	3	Nein	6,30	1062.003 📦
1,12	0,69	3	Ja	8,40	1062.103 📦
1,43	0,92	4	Ja	10,50	1062.104 📦
1,74	1,15	5	Ja	13,20	1062.105 📦

Alu-Sicherheittritt 1063 mit Kunststoffbelag

Länge [m]	Standhöhe [m]	Anzahl Stufen	Sicherheitsbügel	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.
0,55	0,46	2	Nein	4,70	1063.002 📦
0,79	0,67	3	Nein	6,60	1063.003 📦
1,12	0,69	3	Ja	8,70	1063.103 📦
1,43	0,92	4	Ja	10,90	1063.104 📦
1,74	1,15	5	Ja	13,70	1063.105 📦

Lenkrollensatz

Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.
2,10	1016.062 📦

Für Alu-Sicherheittritt (ab 3 Stufen mit Sicherheitsbügel). Bremsbar beim Betreten. 4 gummiummantelte, kugelgelagerte Lenkrollen mit Befestigungslaschen.