




Technisches Datenblatt

K81109T2

Zylinderrollenlagerkäfig

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 11er Reihe

Anzeigen



Technische Eigenschaften

Dc1	45 mm
Dc	65 mm
Dw	6 mm
Lw	6 mm
Référence rondelle d'appui BI WS	WS81109
Référence rondelle d'appui BE GS	GS81109
Ea	61,6 mm
Eb	48,4 mm
Poids cage à rouleaux	0,04 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Ca	45,5 kN
C0a	135 kN
Nlim (Fett)	1.100 U/min
Nlim (Öl)	4.400 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,5 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	9,17 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	9,5 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	9,5 Hz