

Artikelnummer: 123698

Kurzbeschreibung: basissectie, breedvakstelling Epsivol, 3 niveaus, B 2250 x D 1200 x H 2000 mm

Langbeschreibung: Basissectie, breedvakstelling Epsivol, 3 niveaus, B 2250 x H 2000 mm: [ul] Profielframes 50- x- 50- mm, dikte 1,5- mm Lengtebalken van geperforeerd trapprofiel, voor opname van de plaatstalen- resp. draadscheidingen 19- mm spaanplaten worden stevig in de lengtebalken gelegd Kleur frame: blauw (RAL- 5015) Kleur lengtebalken: lichtgrijs (RAL- 7035) Vakniveaus in raster van 50- mm verstelbaar Aantal niveaus: 3 Vaklast: 452- kg Sectielast: 3600- kg Afm.: b- 2250 x h- 2000- mm Diepte: 600, 800, 1000 of 1200- mm[ul]

