

# Schraubenschlüssel & Zangen

## Bandschlüssel

### Ausführung:

leichte Bauform (PKW, Sanitär): glanzvernickelter, kunststoffbeschichteter Griff mit rutschfestem Gewebeband  
 schwere Bauform (LKW, Baumaschinen): verchromter, geschmiedeter Griff aus Chrom-Vanadium-Stahl mit rutschfestem, besonders stabilem Gewebeband

Typ	Spannbereich	Grifflänge	Bandlänge	Bauform	Typ Ersatzband
SCHL BAND 160	Ø 30 - 160	230	730	leicht	SCHL BAND 160 REP
SCHL BAND 280	Ø 30 - 280	280	1000	schwer	SCHL BAND 280 REP



Druckluftaufbereitung  
ab Seite 630



Hydraulik-Filter finden Sie in  
unserem [Online-Shop](#)



Typ leichte Bauform

Typ schwere Bauform

## Gripzangen

Ausführung: Universal-Gripzange mit Drahtabschneider, mit geschmiedeten und gehärteten, halbrunden Backen aus hochwertigem, glanzvernickeltem Chrom-Vanadium-Stahl. Ideal für flaches und rundes Material.

Typ	Länge	Spannweite
ZANGE GRIP 180	180 (7")	35
ZANGE GRIP 250	250 (10")	50
ZANGE GRIP 300	300 (12")	65



## Zangenschlüssel



Beschreibung: Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug. Für die schonende Montage von Werkstücken mit empfindlichen Oberflächen, da spielfreie, vollflächige Anlage. Hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken. Schnelleinstellung per Knopfdruck und Ratschenprinzip sparen Zeit bei der Montage. Ersetzt kompletten Satz.

Typ verchromt mit Tauchkunststoffgriffen	Typ verchromt mit 2K-Griffen, VDE-geprüft bis 1000V	Länge	Klemmbereich
ZANGE SCHL 125 P	---	125	bis SW23
ZANGE SCHL 150 P	---	150	bis SW27
ZANGE SCHL 180 P	---	180	bis SW40
ZANGE SCHL 250 P	ZANGE SCHL 250 VDE	250	bis SW52
ZANGE SCHL 300 P	---	300	bis SW60
ZANGE SCHL 400 P	---	400	bis SW85



## Schraubzange



Beschreibung: Die Schraubzange ersetzt einen kompletten Satz Maulschlüssel. Metrische und zöllige Sechskantschraubanköpfe (auch verrostet, verrundet oder überlackiert) werden spielfrei gefasst. Schnelleinstellung per Knopfdruck und Ratschenprinzip sparen Zeit bei der Montage.

Typ poliert mit Tauchkunststoffgriffen	Länge	Klemmbereich
ZANGE SCHC 250 P	250	SW10 - SW32



Ölbindemittel & Ölbindetücher  
ab Seite 1056



Wälzlager  
ab Seite 1105



Kabeltrommel und Steckdosenleisten  
ab Seite 1156



Industriereiniger und Reinigungstücher  
auf Seite 1058

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.