



Beschrijving:

Brandstofjerrycan PROFI EXPLO-SAFE, 20 l, olijf, HD-PE met UN-goedkeuring voor benzine, diesel en andere gevaarlijke goederen

- voldoet aan de hoogste veiligheidseisen, robuust en ongevoelig voor impact
- TÜV-gecertificeerde productie en E10-geschikt
- EXPLO-SAFE met explosieonderdrukkingssysteem: Met een weefsel gevuld uit polyamide dat de hitte absorbeert en een explosie voorkomt
- compact stapelbaar en passend in jerrycanhouder art.-nr. 435500
- met een in de jerrycanbehuizing geïntegreerde uitlopbuis en onverliesbare kinderbeveiligingsschroefdop, zwart
- Für die Kennzeichnung (nach GHS-Verordnung und ADR) von mit Kraftstoff befüllten Kanistern empfehlen wir unsere Gefahrenkennzeichnungsschilder Art.-Nr. Nr. 306100. EXPLO-SAFE-jerrycans vold
- geen roestdeeltjes en lagere temperatuurgeleiding in vergelijking met metalen bussen
- op aanvraag: Branding, etikettering en individuele kleur mogelijk
- losse accessoires en reserveonderdelen verkrijgbaar, bijv. afvoerbuizen, gevaarsidentificatielabels (306100)
- Toelatingsnr. UN 3H1/Y/150/./D/BAM 14349-huen
- w = binnen-Ø van de vulopening = 29 mm / a = schroefdraad buiten-Ø = 38 mm
- d=Diepte=165 mm b=Breedte=350 mm h=Hoogte=495 mm Aandraaimoment: 8 Nm

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	802100
GTIN	4007228802108
Douanetarief	39233090
Verpakkingseenheid (PU)	3

Kleur	olijf
Volume in L	20
Gewicht (kg)	2,5
D x B x H (mm)	165 x 350 x 495

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	3
D x B x H (mm)	LAENGE_KARTON x BREITE_KARTON x HOEHE_KARTON

Brutogewicht VE kg	7,5
--------------------	------------

Pallet

Aantal kartonnen	16
Aantal lagen	4
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,13

Kartonnen dozen per laag	4
Gewicht (kg)	140,0