



## Opis:

Kanister na paliwo CLASSIC, 5 l, kolor czarny, HDPE, ciężkie wykonanie na benzynę i olej napędowy

- wyprodukowany zgodnie z dawnymi standardami dopuszczzeń RKK (nr dopuszczenia 01/BAM/3.10/3/84)
- dzięki ciężkiemu wykonaniu bardzo niska przepuszczalność (neutralny zapach)
- Produkcja sprawdzona przez TÜV, solidny i odporny na uderzenia
- nadaje się do paliwa E10
- z wylewką i złączką gwintowaną zabezpieczoną przed zgubieniem
- do oznaczania (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Globalnego Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) oraz porozumieniem ADR) kanistrów napełnionych paliwem zał
- brak cząstek rdzy i niższa przewodność cieplna w porównaniu z kanistrami metalowymi
- na zapytanie: możliwości: branding, etykietowanie i indywidualne kolory
- dostępne oddzielne akcesoria i części zamienne, np. bezpieczne systemy do napełniania, wylewki, etykiety z informacjami o substancjach niebezpiecznych (306100)
- Nr dopuszczenia UN 3H1/X/250/.../D/BAM 15507-huen
- w = średnica wewn. otworu wlewu = 29 mm / a = średnica zewn. gwintu = 38 mm
- t=głębokość=147 mm b=szerokość=265 mm h=wysokość=247 mm Moment dokręcania: Mocny

## Informacje:

### Produkt

Numer produktu	<b>811900</b>	Kolor	<b>czarny/szary</b>
GTIN	<b>4007228702293</b>	Objętość w l	<b>5</b>
Taryfa celna	<b>39233090</b>	Masa (kg)	<b>0,6</b>
Jednostka opakowania (JO)	<b>12</b>	D x S x W (mm)	<b>147 x 265 x 247</b>

### Opakowanie zewnętrzne

Zawartość w liczbie sztuk	<b>12</b>	Masa brutto OJ (kg)	<b>8,06</b>
D x S x W (mm)	<b>805 x 605 x 270</b>		

### Paleta

Liczba pudełek	<b>16</b>	kartony/warstwa	<b>2</b>
Liczba warstw	<b>8</b>	Masa (kg)	<b>148,96</b>
D x S x W (m)	<b>1,2 x 0,8 x 2,31</b>		