

Artikelnummer: 30102

Kurzbeschreibung: Universal-Steckregal, Anbaufeld, 5 Gitterböden, Fachlast 170 kg, B 1000 x H 2000 x T 300 mm

Langbeschreibung: Universal-Steckregal, Anbaufeld, 5 Gitterböden, Traglast 250 kg, B 1000 x H 2000 mm: Die optimale Lösung für Lager, Büro, Werkstatt und Archiv. Gitterböden: verschweißter Vierkanntrohrrahmen für eine optimale Lastverteilung Böden verstellbar im Raster von 62,5 mm, lichtgrau (RAL 7035) für Böden Stützen 40 x 20 x 10 mm mit Kunststofffüßen, himmelblau (RAL 5015) für Stützen hochwertig epoxypulverbeschichtet Höhe: 2000 mm Anbaufeld mit 2 Stützen 2 Kunststofffüße 5 Fachböden 1000 mm breit unterschiedliche Tiefen Zur Kleinteilelagerung bestellen Sie bitte eine Hartfaser- oder Isoflexplatte pro Gitterboden! Universal-Steckregal auch mit Stahlblechböden von 125, 150 und 200 kg bei verteilter Last, kombinierbar. Stützen auch in anderen Höhen 2250 und 2500 mm und alternativ in Lichtgrau, lieferbar (siehe Zubehör) Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis $a : b = 5 : 1$ sind gegen kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).



EAN/GTIN: 3612970783561