

ROLINE 19"-Steckdosenleiste 8fach C13 + C20-Stecker, Aluminium, 2 m

Artikelnummer	19.07.1627
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	19.07.1627
EAN (Einzelstück)	7630049610897



19" Steckdosenleiste mit 8x C13 Anschluss und Zuleitung (2m) mit C20-Stecker, 1HE, zum Einbau in 19" Schränke, inkl. Einbauwinkel.

- 19"-Steckdosenleiste (1 HE) zum Einbau in 19"-Schränke, inkl. Montagewinkel
- Anordnung der Steckdosen: 90°
- Profil aus eloxiertem Aluminium
- Kabeltyp: 2,0m H05VVV-F 3G 1,5mm², schwarz
- Maximale Belastung/Leistung: 16A 3600W
- Farbe: ALU / lichtgrau RAL 7035
- Breite: 440mm

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Steckdosenleisten
Produkttyp	19" Steckdosenleiste
Farbe	Aluminium
Länge	2 m
Funktion	19" Steckdosenleiste
Bauform	19" Rackmount
Max. Belastbarkeit	3600W

Max. Spannung	250V AC
Ein/Aus-Schalter	nein
Anzahl der Steckdosen­töpfe	8
Anzahl Ausgänge/Winkel	8 / 90°
Anordnung Ausgänge	Reihe
Dosentyp	IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A
Material (Gehäuse)	Aluminium
Farbe (Gehäuse)	Aluminium
Anschlusskabel	H05VV-F 3G 1,5mm ²
Anschlussstecker	IEC320 C20
Steckertyp	IEC320 C20, Kaltgeräte, 16A
Regionale Verwendung	Ohne Einschränkung
Höhe	44 mm
Breite	440 mm
Tiefe	44 mm
Gewicht	769.2 g
Verpackungshöhe	60 mm
Verpackungsbreite	120 mm
Verpackungstiefe	500 mm
Paketgewicht	0.95 kg