

ROLINE glasvezelkabel 9/125 µm OS2, LC/LC, APC, staalgewapend, simplex, LSOH, wit, 5 m

| | |
|--------------------------|---------------|
| Art.nr. | 21.15.8603 |
| Fabrikant | ROLINE |
| Art.nr. fabrikant | 21.15.8603 |
| EAN (een stuk) | 7630049621596 |



Halogeenfreie glasvezel-patchkabel met stalen pantsering in OS2-kwaliteit voor supersnel internet verbindt glasvezelaansluitingen met schakelaars, routers of internetboxen

- Verbindt glasvezeluitgang met switch/router/internetbox
- Geschikt voor snel internet
- Simplex glasvezel patchkabel met single-mode vezels in OS2 kwaliteit
- Staalversterkt
- Vergeleken met standaard glasvezel patchkabels worden deze kabels extra beschermd door een flexibele stalen helix
- Dankzij deze hoogwaardige kabelstructuur zijn glasvezelkabels stevig en geschikt voor toepassingen met verhoogde mechanische eisen
- Halogeenvrij, vlamvertragend, rookarm.
- Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis

Halogeenvrij, vlamvertragend, rookarm.

Technische specificaties

| | |
|---------------|----------------------|
| Producent | ROLINE |
| Produkt groep | Fiber Optic Kabel |
| Produkt type | OS2 Fiber SingleMode |
| Kleur | wit |
| Lengte | 5 m |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Aantal Leidingen | 1 |
| Kabel type | Simplexkabel |
| Uitgangskabel | nee |
| Leidingdoorsnede | 9/125µm OS2 |
| Aansluitingen | LC APC / LC APC |
| Type connector kant 1 | LC APC |
| Type connector kant 2 | LC APC |
| Kleur (Kabel) | wit |
| Buiten Ø Kabel | 1,2mm |
| Kabel LSOH | ja |
| Versterking | ja |
| Hoogte verpakking | 20 mm |
| Breedte verpakking | 100 mm |
| Diepte verpakking | 100 mm |
| Gewicht verpakking | 0.02 kg |