

Rollcart Beistellwagen

Traglast 200 kg, mit 3 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 620 x 410
mm, Plattform aus Holz, Plattform
gerade, Maßlich auf Euronorm-
Behälter abgestimmt, Gestell mit
schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL5010
Enzianblau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 158166



Rollcart Beistellwagen




für Euronorm-Behälter

Beistellwagen

- Traglast 200 kg
- mit 3 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 620 x 410 mm
- Plattform aus Holz
- Plattform gerade
- Maßlich auf Euronorm-Behälter abgestimmt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- Höhe x Länge x Breite 1150 x 950 x 420 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 125 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststellern

Transportgerät	Transportwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Wagentyp	Beistellwagen	Bereifung	TPE
Traglast	200 kg	Rad-Ø	125 mm
Euronorm	ja	Radlager	Rillenkugellager
Ladeflächenlänge	620 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Ladeflächenbreite	410 mm	elektrisch leitend	nein
Etagen Anzahl	3 Stück	Material	Stahl
Etagenausrichtung	gerade	Material Verarbeitung	verschweißt
Höhe	1150 mm	Schiebebügel	1 Stück
Länge	950 mm	klappbar	nein
Breite	420 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Etagentyp	Holzplatte	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material Plattform	Holz	Gewicht	30 kg

Zubehör

158400		ESD-Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung TPE, Traglast 300 kg, Rad Ø 125 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158410		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyamid, Rad Ø 125 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158414		Fußschutz für Lenk- und Bockrolle, für Raddurchmesser 125 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar