


Rollcart Aufsteck-Bügel

Höhe x Breite 900 x 1600 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 203281



Rollcart Aufsteckbügel für Plattenwagen und Plattenständer

Aufsteck-Bügel

- Höhe x Breite 900 x 1600 mm
- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Technische Details



Transportgerät	Transportwagen	Material	Stahl
Wagentyp	Zubehör	Oberfläche	pulverbeschichtet
Höhe	900 mm	Farbe	enzianblau // RAL5010
Breite	1600 mm	Gewicht	4 kg

Dazu passt auch ...

504734



Werkstatt-Hocker, Sitz Höhe 420 - 545 mm, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Tellerfuß mit Ablagekästen für Werkzeuge und Kleinteile für festen Stand, Gestell aus Kunststoff in schwarz, Gestell mit Rollen

528761		Fahrbare Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 915 x 1090 x 600 mm, Tischplatte aus Multiplex, Traglast 400 kg, Gestellausführung 4-Fußgestell, Ausstattung: 1 Schrank, 2 Ablageböden, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
530774		Arbeitsbock, Aus Stahl, Traglast 200 kg, Höhe x Breite 600 - 1000 x 970 mm, Auflagefläche rutschhemmend und materialschonend, Breite x Tiefe 970 x 115 mm, platzsparend zusammenklappbar