

- ✓ 9 Schubladen 1/1 GN, 100 mm, gekühlt
- ✓ Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
- ✓ 9 drawers 1/1 GN, 100 mm, refrigerated
- ✓ Temperature range: 0 °C to 10 °C
- ✓ 9 tiroirs GN 1/1, 100 mm, réfrigérés
- ✓ Température de service : de 0 °C à 10 °C

Umluftkühltisch mit Aufkantung 50 mm,
Art.-Nr. 110808MA

Ventilated refrigerated counter with
splashback 50 mm, code-No. 110808MA

Table réfrigérée ventilée avec dossier 50 mm,
code-No. 110808MA



Umluftkühltisch



9 Schubladen 1/1 GN, 100 mm, gekühlt

- Kühlmittel R134a
- FCKW-frei
- Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
- Anschlusswert: 452 W / 230 V 50 Hz
- Maße: B 1792 x T 700 x H 850 mm

GTIN 4015613613628
Art.-Nr. 110808

Umluftkühltisch mit Aufkantung 50 mm

GTIN 4015613613635
Art.-Nr. 110808MA

Ventilated refrigerated counter



9 drawers 1/1 GN, 100 mm, refrigerated

- Coolant R134a
- Free of CFC free
- Temperature range: 0 °C to 10 °C
- Power: 452 W / 230 V 50 Hz
- Size: W 1792 x D 700 x H 850 mm

GTIN 4015613613628
Code-No. 110808

Ventilated refrigerated counter with splashback 50 mm

GTIN 4015613613635
Code-No. 110808MA

Table réfrigérée ventilée



9 tiroirs GN 1/1, 100 mm, réfrigérés

- Liquide réfrigérant R134a
- Sans CFC
- Température de service : de 0 °C à 10 °C
- Puissance : 452 W / 230 V 50 Hz
- Dimensions : L 1792 x P 700 x H 850 mm

GTIN 4015613613628
Code-No. 110808

Table réfrigérée ventilée avec dossier 50 mm

GTIN 4015613613635
Code-No. 110808MA